

Garant**DC.T 11T304, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260462 HB7140-2
GTIN	4067263315803
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f: 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT11T304
Lomilec odrezkov	VM

Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	prevlečeni
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Toleranca	M
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje