


**Garant****SCMT 120404, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260748 HB7140-2
GTIN	4067263315841
Razred artikla	21G

## Opis

SCMT 120404 HB7140-2 Radij rezila: 0,4 mm  
Zvrst: HB7410-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

## Tehnični opis

Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	M

Lomilec odrezkov	VS
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje