


**Garant****SCMT 09T304, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260742 HB7140-2
GTIN	4067263315827
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VS
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	HB7140-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Glavna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje