

Garant**SC.T 09T304, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260762 HB7140-2
GTIN	4067263314868
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 09T304 HB7140-2 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7140-2

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7140-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Toleranca	M
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	močno prekinjen

Lomilec odrezkov	VM
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje