

Garant**SC.T 120404, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260765 HB7140-2
GTIN	4067263314882
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120404 HB7140-2 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7140-2

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje f: 0,1 - 0,4 mm/v

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Prevleka	prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Zvrst	HB7140-2

Lomilec odrezkov	VM
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje