

Garant**SC.T 120408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260766 HB7140-2
GTIN	4067263314899
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120408 HB7140-2 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7140-2

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje f: 0,1 - 0,4 mm/v

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Toleranca	M
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	HB7140-2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje