

**Garant****SCMT 09T308, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260763 HB7140-2
GTIN	4067263314875
Razred artikla	21G

## Opis

SCMT 09T308 HB7140-2 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7140-2

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje f: 0,1 - 0,4 mm/v

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	VM
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	HB7140-2
Toleranca	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T308
Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje