

**Garant****TCMT 16T308, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260958 HB7140-2
GTIN	4067263329640
Razred artikla	21G

## Opis

TCMT 16T308 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	HB7140-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje