

Garant**TCMT 110208, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260954 HB7140-2
GTIN	4067263329626
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110208 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110208
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v

Zvrst	HB7140-2
Prevleka	prevlečeni
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	VS
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje