

Garant**TCMT 110202, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260950 HB7140-2
GTIN	4067263329602
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110202 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Lomilec odrezkov	VS
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Prevleka	prevlečeni

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje