

Garant**TC.T 110204, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260982 HB7140-2
GTIN	4067263329664
Razred artikla	21G

Opis

TC.T 110204 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7140-2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni material	Karbidna trdina
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje