

**Garant****TC.T 16T304, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260986 HB7140-2
GTIN	4067263329671
Razred artikla	21G

## Opis

TC.T 16T304 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7140-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Glavna uporaba	M
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Toleranca	M
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje