

Garant**TCMT 16T308, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260988 HB7140-2
GTIN	4067263329688
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Toleranca	M
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	VM
Glavna uporaba	M
Rezalni material	Karbidna trdina

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7140-2
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje