

Garant**VBMT 110302, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261142 HB7140-2
GTIN	4067263329695
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7140-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	VS
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT110302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	M
Prevleka	prevlečeni

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje