

Garant**VBMT 110304, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261144 HB7140-2
GTIN	4067263329800
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 110304 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7140-2
Lomilec odrezkov	VS
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT110304
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje