

Garant**VC.T 160408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261374 HB7140-2
GTIN	4067263329916
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160408 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	HB7140-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	VC.T 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Prevleka	prevlečeni
Toleranca	M
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje