

Garant**VB.T 160404, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160404 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Zvrst	HB7140-2
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v

Rezalni pogoji	močno prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT160404
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Prevleka	prevlečeni
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje