

Garant**VC.T 160404, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261458 HB7140-2
GTIN	4067263329930
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160404 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	VC.T 160404
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,4 mm

Toleranca	M
Lomilec odrezkov	VM
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7140-2
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje