

Garant**VB.T 110304, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261224 HB7140-2
GTIN	4067263329848
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 110304 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Lomilec odrezkov	VM
Radij rezila	0,4 mm

Zvrst	HB7140-2
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	M
Toleranca	M
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje