

**Garant****VC.T 160404, Zvrst: HB7140-2**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261372 HB7140-2
GTIN	4067263329909
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	VS
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	M
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7140-2
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	VC.T 160404

Preveleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje