

Yale

Dvigalo UNO plus A z jekleno verigo, Nosilnost: 3t



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086017 3
GTIN	4025092168366
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine v kompaktni izvedbi. Lahko tekoča **sklopka za verigo**. Vodilo za verigo za neoviran tek verige.

Uporaba:

Standardna večnamenska naprava za priročno, večnamensko uporabo.

Napotek:

Pri principu delovanja **navojne bremenske tlačne zavore** breme samo ustvarja aksialni zavorni tlak, ki je sorazmeren velikosti obremenitve. Breme je v vsakem položaju varno obešeno, za spuščanje je potrebno premagati razliko med zavornim in bremenskim momentom. S tem so opremljene vse večnamenske naprave za dvigovanje YALE.

Avtomatska **sklopka za verigo** omogoča **hitro previjanje** neobremenjene verige, ob vplivu bremena pa **navojna bremenska tlačna zavora** avtomatsko pritegne in breme je varno obešeno.

Drсна sklopka (opcija) preprečuje dvigovanje prekomernega bremena in s tem podaljšuje življenjsko dobo orodja za dvigovanje.

ATEX izvedba po ponudbi

Tehnični opis

Dvižna sila pri nazivnem bremenu	40 daN
Nosilnost t	3 t
Nosilnost	3000 kg
Material ohišja	Jeklena pločevina
Sklopka za verigo	da
Normalna višina dviga	1,5 m
Število verig	1
Masa	16,9 kg
Vrsta izdelka	Dvigalo / verižni škripec