

**Lončasti magnet Hold fast, AlNiCo, Ø: 55mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085968 55
GTIN	2050000965333
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

Odmik magneta od obdelovanca z odzivnim vretenom. 2 izvrtini z navojem M8 za pritrditev držal.

Tehnični opis

Ø	55 mm
Število pritrdilnih navojev	2
Masa	1 kg
Pritrdilni navoj v magnetni glavi	M8 mm
Nazivna sila držanja	400 N
Višina magnetnega telesa	49,2 mm
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Lončasti magnet

