

**Magnet za dvigovanje bremen, Maks. nosilnost (plano): 2000kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085990 2000
GTIN	4045197372970
Razred artikla	08P

Opis**Izvedba:**

Kompaktna, robustna izvedba s trajnimi magneti iz neodima. Optimalna zmogljivost tudi pri velikih zračnih režah, ni stresanega polja. Opravljen preizkus sile odtrganja (glejte preizkusni certifikat).

V celoti zaprt, kompakten in lahek magnet za dvigovanje bremen z varnostnim zapahom. Čvrsta konstrukcija, lahko tekoč vklop in izklop. Držalna površina magnetu z dvema vzdolžnima poloma.

Uporaba:

Za zanesljivo dvigovanje in transport ploščatih in okroglih materialov, (art. 085990; 085980). Za dele iz litega železa ali jekla, plošče, palice ali cevi. Za uporabo v skladiščih, livarnah/jeklarnah, v skladiščih jekla, v orodjarstvu in proizvodnih obratih.

Tehnični opis

Mera G	80 mm
Mera B	477 mm
Maksimalna obremenitev, okrogli material	1000 kg
Minimalna debelina stene ravnega materiala	15 mm

Minimalna debelina stene okroglega materiala	15 mm
Maksimalna dolžina ravnega materiala	3500 mm
Mera A	480 mm
maksimalni Ø okroglega materiala	350 mm
Masa	90 kg
Mera F	499 mm
Mera E	112 mm
Mera C	165 mm
Maksimalna obremenitev, ravni material	2000 kg
Mera D	161 mm
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Magneti za dvigovanje bremen