



Akumulatorski udarni vrtni vijačnik ProCORE, Tip: GSB1890C



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070106 GSB1890C
GTIN	4059952617343
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vrtni vijačnik Bosch za najzahtevnejše vijačenje, vrtnje in udarno vrtnje.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** ščiti akumulator pred pregrevanjem in globokim praznjenjem.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** ščiti akumulator pred preobremenitvijo.
- **Mehanski, večstopenjski izklop vrtilnega momenta.**
- **Praktična zaponka za pas (ne 070104).**
- **Vgrajena LED-svetilka, prikaz napolnjenosti akumulatorja.**
- **Hitrovpeljna vrtna glava.**

Z **EC-motorjem brez ščetk.**

KickBack-Control z avtomatičnim izklopom v primeru blokiranja ter edinstvena natančna sklopka. Kompaktna izvedba, zelo kratka dolžina glave (samo 184 mm) za popolno uporabo (vel. GSB1890C), zato je izjemno primerno za dela na ozkih mestih. Možnost nadgradnje z modulom za povezljivost. Preklopna natančna sklopka preprečuje prekoračitev hitrosti, ko je dosežen določen navor, s čimer se zmanjša obraba sklopke in posledični hrup.

Z zavoro motorja.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema ProCORE 18 V/4,0 Ah, s polnilnikom akumulatorjev in L-BOXX.

Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in 073866 naprej.

Tehnični opis

Največji vrtilni moment v mehko	36 Nm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Oznaka proizvajalca	GSB 18V-90 C
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Število vključenih akumulatorjev	2
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2100 min ⁻¹
Tipična uporaba	Strong
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalni vrtilni moment v trdo	64 Nm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	68 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	13 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalno število udarcev	28500 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Udarni vrtilni vijačniki

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V

073851 B18