

**Akumulatorski vrtni vijak ProCORE, Tip: GSR1890C****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070245 GSR1890C
GTIN	4059952617244
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

- **Kompakten, zmogljiv akumulatorski vrtni vijak z desnim/levim tekom.**
- **LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napoljenosti akumulatorja.**
- **Večstopenjska nastavitve zateznega momenta za natančno vijačenje.**
- **Elektronska regulacija vrtiljajev za natančno navrtanje in vijačenje.**
- **Mehak ročaj.**

KickBack-Control z avtomatičnim izklopom v primeru blokiranja ter edinstvena natančna sklopka in zavora motorja. Kovinska vrtna glava Auto-Lock 13 mm. Velik vrtilni moment. Možnost naknadnega opremljanja z modulom za **povezljivost**.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, hitrim polnilnikom in kovčkom L-BOXX.

Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje, osnovne garniture in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in art. 073863–073867 naprej.

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment v trdo	64 Nm
----------------------------------	-------

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Masa	1,1 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	68 mm
Največji vrtilni moment v mehko	36 Nm
Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 min ⁻¹
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Število vključenih akumulatorjev	2
Maksimalne vibracije v skladu z EN	<2,5 m/s ²
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	GSR 18V-90 C
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 - 2100 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18V
USP2	Brezkrtačni motor, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, v L-Boxx