



Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorja, Tip: GSR1890C



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070246 GSR1890C
GTIN	4059952617213
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

- **Kompakten, zmogljiv akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.**
- **LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napoljenosti akumulatorja.**
- **Večstopenjska nastavitvev zateznega momenta za natančno vijačenje.**
- **Elektronska regulacija vrtljajev za natančno navrtanje in vijačenje.**
- **Mehak ročaj.**

Možnost nadgradnje z modulom za **povezljivost**.

Obseg dobave:

Vklj. s kovčkom L-BOXX, **brez** akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje, osnovne garniture in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in art. 073863–073867 naprej.

Tehnični opis

Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 - 2100 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm

Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalni vrtilni moment v trdo	64 Nm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	68 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalne vibracije v skladu z EN	<2,5 m/s ²
Tipična uporaba	Strong
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Napetost akumulatorja	18 V
Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	GSR 18V-90 C
Masa	1,1 kg
Največji vrtilni moment v mehko	36 Nm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18V
USP2	Brezkrtačni motor, s Softgrip, brez akumulatorske baterije, v L-Boxx