



LED akumulatorska svetilka, 12 V, Tip: GLI12300



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

12-voltna delovna svetilka z 10 svetlečimi diodami in dvema stopnjama svetlosti. Nastavljiv kot do 200°, obesni kavelj, vponka in vgrajen magnet.

Obseg dobave:

Akumulatorska svetilka brez akumulatorske baterije in polnilnika.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	12 V
Masa vključno z akumulatorjem	0,3 g
Število vključenih akumulatorjev	1
Svetlobni tok	300 lm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Podatkovni list

Masa brez akumulatorja	0,15 g
Oznaka proizvajalca	GLI 12V-300
Čas obratovanja	3 h
Napajanje	Omrežno napajanje
Cona ATEX	brez
Sijalke	LED-svetilka
Značilnost blagovnega imena	12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Vrsta izdelka	Delovne svetilke