

**Kotni brusilnik GWS, Tip: 17-125PSB****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077109 17-125PSB
GTIN	4059952576725
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Zmogljiv kotni brusilnik v kompaktni izvedbi z varnostnim stikalom

- **GWS 17-125 PSB Professional ima novo stikalo PROtection za maksimalno udobje pri delu in ergonomski, ozek ročaj**
- **Predizbira števila vrtljajev, konstantno število vrtljajev, mehak zagon in zaščita pred preobremenitvijo**
- **Inteligentni zavorni sistem**

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem

Tehnični opis

Poraba moči	1700 W
Masa	2,5 kg
Oznaka proizvajalca	GWS 17-125 PSB
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalne vibracije v skladu z EN	4,8 m/s ²
Blokada pred ponovnim zagonom	da

Območje števila vrtljajev	2800 - 11500 min ⁻¹
Posebnosti	Kolutna zavora
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki