



Akumulatorski kotni brusilnik GWS, Tip: GWS1810SC



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077120 GWS1810SC
GTIN	4059952647524
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

Zmogljiv 18-voltni akumulatorski kotni brusilnik.

- **Nov EC-motor in nova tehnologija 18-voltnih akumulatorjev ProCORE zagotavljata za 30 % boljšo zmogljivost in za 125 % daljši čas delovanja.**
- **Izboljšana varnost zahvaljujoč inteligentnemu zavornemu sistemu, ki poskrbi za do 70 % krajši čas zaviranja, in KickBack Control.**
- **Zamenjava plošče brez uporabe ključa poskrbi za udobno uporabo.**

Obseg dobave:

Vključuje 2 × ProCORE 18-voltno akumulatorsko baterijo, pritrdilno prirobnico, polnilnik, hitropenjalno matico, 1 × Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional, zaščitni pokrov in L-BOXX.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073854 in art. 073866.

Tehnični opis

Mehak zagon	ne
Največja globina rezanja	34 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V

Maksimalne vibracije v skladu z EN	6 m/s ²
Kapaciteta akumulatorja	5,5 Ah
Število vključenih akumulatorjev	2
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Masa	2 kg
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	4500 - 9000 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	GWS18V-10SC
Stikalo Totmann	ne
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	18 V
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073854 B18
Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV