

# Yale

## Dvigalo AL z jekleno verigo, Nosilnost: 0,75t



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086012 0,75
GTIN	4025092051194
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Robustna konstrukcija iz zelo trdne **aluminijeve zlitine** v kompaktni izvedbi z majhno lastno maso. Lahko tekoča **sklopka za verigo**.

**Iglični ležaj** za lahen tek. V ohišje vlito vodilo za verigo za neoviran tek verige.

#### Uporaba:

Predvsem za **mobilno uporabo**, majhne potrebne dvižne sile.

#### Napotek:

Pri principu delovanja **navojne bremenske tlačne zavore** breme samo ustvarja aksialni zavorni tlak, ki je sorazmeren velikosti obremenitve. Breme je v vsakem položaju varno obešeno, za spuščanje je potrebno premagati razliko med zavornim in bremenskim momentom. S tem so opremljene vse večnamenske naprave za dvigovanje YALE.

Avtomatska **sklopka za verigo** omogoča **hitro previjanje** neobremenjene verige, ob vplivu bremena pa **navojna bremenska tlačna zavora** avtomatsko pritegne in breme je varno obešeno.

**Drсна sklopka** (opcija) preprečuje dvigovanje prekomernega bremena in s tem podaljšuje življenjsko dobo orodja za dvigovanje.

### Tehnični opis

Material ohišja	Aluminijeva zlitina
Nosilnost t	0,75 t
Normalna višina dviga	1,5 m
Sklopka za verigo	da
Število verig	1
Nosilnost	750 kg
Masa	6,4 kg
Vrsta izdelka	Dvigalo / verižni škripec