



Rezkar za velika podajanja 7792VX, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 25/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221903 25/2
GTIN	2050002058491
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Tehnični opis

Ø držala D _s h6	25 mm
Ø D ₃	10 mm
Ø rezila D _c	25 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	1,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 0904
Prevesna dolžina L ₁	40 mm
Velikost obračalne ploščice	09
Celotna dolžina L _{celotna}	96 mm
Vijak za obračalno ploščico	229917 (T15; 2,1 Nm)
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	35 mm
Kot rampe α_{maks}	1,55 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	9,3 mm
Nastavitveni kot κ	13 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229917
-----------------	--------