



Rezkar za velika podajanja 7792VX, z navojem, Ø D/število rezil Z: 35/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221905 35/3
GTIN	2050002058545
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Tehnični opis

Ø D ₃	20 mm
Velikost obračalne ploščice	09
Vpenjalni navoj M	M16
Vijak za obračalno ploščico	229918 (T15; 2,1 Nm)
maksimalna globina rezanja a _{p,maks}	1,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 0904
Celotna dolžina L _{celotna}	43 mm
Ø rezila D _c	35 mm
Število rezil Z	3
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α _{maks}	19,3 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	55 mm
Kot rampe α_{\max}	0,74 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229908
Vpenjalni vijak	229918