

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940803 2000
GTIN	4067263559900
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 20×20G. Primerni predali: 16×16G (naročite posebej)
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Masa	49 kg
Uporabna višina	1845 mm
Izvedba omare	Osnovna omara
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da

Globina	500 mm
Položaj ročaja	sredina
ComfortClose	ne
Globina v G	20
Širina v G	20
Širina	500 mm
Višina	2000 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami