

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940801 2000
GTIN	4067263559092
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 20×20G. Primerni predali: 16×16G (naročite posebej)  
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek z nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.  
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Globina	500 mm
Masa	49 kg
Globina v G	20

Uporabna višina	1845 mm
Širina v G	20
ComfortClose	ne
Izvedba omare	Osnovna omara
Širina	500 mm
Položaj ročaja	sredina
Višina	2000 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara s policami