



## LED akumulatorska svetilka Osnovna različica brez akumulatorja, 18 V, Tip: M18HOAL



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073211 M18HOAL
GTIN	4058546340513
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

Robustna Li-ionska akumulatorska svetilka z nastavljivo z veliko svetilnostjo.

- **LED-reflektor s tehnologijo Trueview™ in glavo reflektorja, vrtljivo za 120°.**
- **Hibridni vir napajanja: Deluje bodisi z 18-V akumulatorjem ali s kablom.**

#### Primerno za:

Akumulatorji Milwaukee 18 V (art. 073816 MB18 in 073827 MB18).

#### Obseg dobave:

**Akumulatorska svetilka brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.**

### Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev	0
Sijalke	LED modul
Napetost akumulatorja	18 V

Svetlobni tok, stopnja 2	2000 lm
Svetlobni tok	4000 lm
Oznaka proizvajalca	M18 HOAL
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok, stopnja 3	1200 lm
Značilnost blagovnega imena	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta izdelka	Delovne svetilke