


Garant**Garnitura miniaturnih svedrov HSS-E-PM N, neprevlečeni, Premer DC -0,004: 0,50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	112305 0,50
GTIN	4067263732990
Razred artikla	11A

Opis**Izvedba:**

Specialni svedri z ojačanim držalom, z odlično natančnostjo krožnega teka in preciznim brušenjem konice.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tehnični opis

Število svedrov	5
Število rezil Z	2
Držalo	Cilindrično držalo s h8
Ø držala D_s	1 mm
Celotna dolžina L	25 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,014 mm/v
Dolžina utorov L_c	4 mm
Nazivni Ø D	0,5 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E PM

Standard	DIN 1899 A
Tip	N
Toleranca nazivnega \varnothing	0 / -0,004
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	45 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	40 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	5 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	25 m/min	K
CuZn	primerno	80 m/min	N
Uni	pogojno primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		