



LED akumulatorska svetilka Osnovna različica brez akumulatorja, 12 V, Tip: M12UCL



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073210 M12UCL
GTIN	4058546361501
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Robustna Li-ionska akumulatorska svetilka z nastavljivo z veliko svetilnostjo. Delovna in montažna LED-svetilka.

- **Z vrtljivim zglobov, nastavljiva 300° vodoravno in 180° navpično.**
- **Magnetna noga in velika magnetna odlagalna polica.**

Primerno za:

Akumulatorje Milwaukee 12 V MB12.

Obseg dobave:

Akumulatorska svetilka brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Tehnični opis

Svetlobni tok	1200 lm
Napajanje	Omrežno napajanje
Svetlobni tok, stopnja 2	800 lm
Oznaka proizvajalca	M12 UCL
Število vključenih akumulatorjev	0
Napetost akumulatorja	12 V

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Sijalke	LED modul
Svetlobni tok, stopnja 3	600 lm
Značilnost blagovnega imena	12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Vrsta izdelka	Delovne svetilke