

HEDI

Kabelski boben, v celoti iz umetne mase, Tip: 50R



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081103 50R
GTIN	4003644024186
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni HEDI® so prepoznavni po kakovosti »Made in Germany« in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.

Kompaktni in visokokakovostni plastični kabelski bobni HEDI® s premerom bobna 250 mm ter številnimi ergonomskimi in varnostnimi funkcijami.

- **7-stopinjski naklon za večjo oddaljenost od tal in udobno nošenje.**
- **Snemljivo držalo in vodilo kabla za optimalno napeljavo kabla.**
- **Možnost preproste namestitve na steno.**

Odobreno za kratkoročno uporabo na prostem.

Funkcija:

IP44: obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Tehnični opis

Diagnostični sistem na voljo	da
------------------------------	----

Material ohišja	Umetna masa
Razred kabla	H05RR-F
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16 A) W
Struktura kabla	3G1,5
Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina kabla	50 m
Barva kabla	črna
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Število letev z vtičnicami	3
Nazivna napetost	250 V
Material kabla	Guma
Vrsta izdelka	Kabelski bobni