



Rezkar za velika podajanja 7792VX, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 100/9mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221908 100/9
GTIN	4059782503779
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 1205
Vijak za obračalno ploščico	229919 (T15; 3,1Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Ø D_3	79 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,\text{maks}}$	2,5 mm
Velikost obračalne ploščice	12

Ø rezila D_c	100 mm
Število rezil Z	9
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	179 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	198 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	78,3 mm
Kot rampe α_{maks}	0,22 stopinj
Nastavitveni kot κ	12 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229919
-----------------	--------