

HEDI

Kabelski boben, v celoti iz umetne mase, Tip: 25V



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081118 25V
GTIN	4003644024810
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni HEDI® so prepoznavni po kakovosti „Made in Germany“ in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.

Cenovno ugoden plastični kabelski boben HEDI® s premerom bobna 250 mm.

- **3-stopinjski naklon za večjo oddaljenost od tal in udobno nošenje.**
- **Možnost preproste namestitve na steno.**

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Tehnični opis

Diagnostični sistem na voljo	ne
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 20

Material ohišja	Umetna masa
Barva kabla	rdeča
Nazivna napetost	250 V
Struktura kabla	3G1,5
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16 A) W
Material kabla	PVC
Dolžina kabla	25 m
Število letev z vtičnicami	4
Razred kabla	H05VV-F
Vrsta izdelka	Kabelski bobni