



Magnet za dvigovanje bremen UL Plus, Maks. nosilnost (plano): 2000kg



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085995 2000
GTIN	
Razred artikla	08P

Opis

Izvedba:

Kompaktna, robustna izvedba s trajnimi magneti iz neodima. Optimalna zmogljivost tudi pri velikih zračnih režah, ni stresanega polja. Opravljen preizkus sile odtrganja (glejte preizkusni certifikat).

Lahko gibljiv upravljalni ročaj z varnostno zaporo za preklopni mehanizem. Varnostna plošča omogoča vnaprejšnji preizkus dviga bremen, ki zagotavlja varnostni faktor 3:1.

Uporaba:

Za zanesljivo dvigovanje in transport ploščatih in okroglih materialov, (art. 085990; 085992; 085995) oz. tankih ploskih materialov (art. 085985).

Za dele iz litega železa ali jekla, plošče, palice ali cevi. Za uporabo v skladiščih, livarnah/jeklarnah, v skladiščih jekla, v orodjarstvu in proizvodnih obratih.

Tehnični opis

Mera A	368 mm
maksimalni Ø okroglega materiala	600 mm
Mera C	233 mm
Minimalna debelina stene ravnega materiala	70 mm
Maksimalna dolžina ravnega materiala	2000 mm

Mera E	195 mm
Mera G	80 mm
Mera D	227 mm
Masa	157 kg
Maksimalna obremenitev, ravni material	2000 kg
Mera B	477 mm
Maksimalna obremenitev, okrogli material	800 kg
Mera F	493 mm
Minimalna debelina stene okroglega materiala	100 mm
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Magneti za dvigovanje bremen