



Magnet za dvigovanje bremen UL E, Maks. nosilnost (plano): 100kg



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085980 100
GTIN	5012095627906
Razred artikla	08P

Opis

Izvedba:

Kompaktna, robustna izvedba s trajnimi magneti iz neodima. Optimalna zmogljivost tudi pri velikih zračnih režah, ni stresanega polja. Opravljen preizkus sile odtrganja (glejte preizkusni certifikat).

Ročaj za gladko upravljanje z varnostno ključavnico za preklopni mehanizem. Magneti za dvigovanje bremen imajo varnostni faktor 3:1.

Uporaba:

Za zanesljivo dvigovanje in transport ploščatih in okroglih materialov, (št. 085990; 085980). Za dele iz litega železa ali jekla, plošče, palice ali cevi. Za uporabo v skladiščih, livarnah/jeklarnah, v skladiščih jekla, v orodjarstvu in proizvodnih obratih.

Tehnični opis

Mera B	131 mm
Mera G	32 mm
Mera E	49 mm
Minimalna debelina stene ravnega materiala	7,5 mm
Mera D	75 mm

maksimalni Ø okroglega materiala	80 mm
Mera A	91 mm
Mera C	65 mm
Mera F	185 mm
Maksimalna dolžina ravnega materiala	1000 mm
Maksimalna obremenitev, ravni material	100 kg
Masa	3 kg
Maksimalna obremenitev, okrogli material	65 kg
Minimalna debelina stene okroglega materiala	7,5 mm
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Magnet za dvigovanje bremen