



Magnet za dvigovanje bremen UL E, Maks. nosilnost (plano): 1000kg



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085980 1000
GTIN	5012095627937
Razred artikla	08P

Opis

Izvedba:

Kompaktna, robustna izvedba s trajnimi magneti iz neodima. Optimalna zmogljivost tudi pri velikih zračnih režah, ni stresanega polja. Opravljen preizkus sile odtrganja (glejte preizkusni certifikat).

Ročaj za gladko upravljanje z varnostno ključavnico za preklopni mehanizem. Magneti za dvigovanje bremen imajo varnostni faktor 3:1.

Uporaba:

Za zanesljivo dvigovanje in transport ploščatih in okroglih materialov, (št. 085990; 085980). Za dele iz litega železa ali jekla, plošče, palice ali cevi. Za uporabo v skladiščih, livarnah/jeklarnah, v skladiščih jekla, v orodjarstvu in proizvodnih obratih.

Tehnični opis

Maksimalna obremenitev, ravni material	1000 kg
Mera E	71 mm
Minimalna debelina stene okroglega materiala	15 mm
Mera D	148 mm
Mera G	81 mm

Mera C	145 mm
Mera F	342 mm
Maksimalna obremenitev, okrogli material	300 kg
Mera A	266 mm
Mera B	320 mm
Minimalna debelina stene ravnega materiala	15 mm
Maksimalna dolžina ravnega materiala	2500 mm
maksimalni Ø okroglega materiala	180 mm
Masa	39 kg
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Magnet za dvigovanje bremen