

Garant

**Vpenjalne glave Oblika AD iz izvrtino za hladilni kanal, BT 30 A = 100,
Vpenjalni premer D1: 6mm**


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302591 6 |
| GTIN | 4067263983910 |
| Razred artikla | 31A |

Opis
Izvedba:

Vsa držala prenapeta (miren krožni tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min⁻¹. **Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

| | |
|--|---------------|
| Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 6 |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 6 mm |
| Previsna dolžina A | 100 mm |
| Zunanji Ø D | 25 mm |
| Trn za rezkarje | BT 30 A = 100 |
| Standard | DIN 6359 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Oblika | AD |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |