



Varnostni navijalnik kabla, Tip: 10S



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081192 10S
GTIN	7391390467041
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Navijalniki kabla z **avtomatiko za izvlečenje in navijanje kabla, z večkratnim zaskokom na obrat**. Proti lomu odporno, zaprto **ohišje iz umetne mase**. Z zaščito **pred pregrevanjem** in robustnim neoprenskim kablom H07RN-F s priključkom z vtičnico.

Enostavna montaža na steno oz. strop, z območjem vrtenja **180°**.

Funkcija:

IP44: obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Uporaba:

Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom ter red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih kablov.

Napotek:

Za vzmetne navijalnike gibljive cevi glejte art. 080066 do 080079.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Material kabla	Neoprenska guma
Višina	313 mm

Nazivna napetost	240 V
Struktura kabla	3G2,5
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 W
Material ohišja	Umetna masa
Dolžina kabla	10 m
Širina	190 mm
Razred kabla	H07RN-F
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Dolžina	406 mm
Vrsta izdelka	Navijalnik kabla