

**Garant****Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Zev ključa: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	622152 8
GTIN	4067263012627
Razred artikla	61C

**Opis****Izvedba:**

Ergonomično oblikovan **močan ročaj** z oprijemljivo površino **Haptoprene** in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Steblo** iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana. **Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.**

**Tehnični opis**

Dolžina rezila	120 mm
Zev ključa	8 mm
celotna dolžina	233 mm
6-kotnik za pomoč s ključem	13 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Oblika ročaja	ergonomično, ravno
Material rezila	Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja	Dvokomponentna prevleka Haptoprene
Površina konice	ponikljano in kromirano
Ročaj in steblo sta ločljiva	ne
s podaljševalnim stebлом (stebli)	ne
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

