

Garant**Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Zev ključa: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	622152 10
GTIN	4067263012641
Razred artikla	61C

Opis**Izvedba:**

Ergonomično oblikovan **močan ročaj** z oprijemljivo površino **Haptoprene** in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Steblo** iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana. **Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.**

Tehnični opis

Dolžina rezila	160 mm
celotna dolžina	273 mm
Zev ključa	10 mm
6-kotnik za pomoč s ključem	13 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Oblika ročaja	ergonomično, ravno
Material rezila	Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja	Dvokomponentna prevleka Haptoprene
Površina konice	ponikljano in kromirano
Ročaj in steblo sta ločljiva	ne
s podaljševalnim stebлом (stebli)	ne
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

