

Garant**Garnitura nasadnih ključev z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebra 200 mm, Število ključev: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	622556 3
GTIN	4067263012733
Razred artikla	61C

Opis**Izvedba:**

Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino **Haptoprene** in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana.

Vsebina:

po 1 kos art. 622552: Vel. 8; 10; 13

Tehnični opis

Dolžina rezila	200 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebra 200 mm Zev ključa 13 mm	622552 13
Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebra 200 mm Zev ključa 10 mm	622552 10

Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene,
dolžina stebra 200 mm Zev ključa 8 mm

622552 8