

**Garant****Držalo za svedre za vrtanje v polno, PSC 63 kratko, za premer držala DS: 25mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308585 25
GTIN	4067263002628
Razred artikla	31A

## Opis

### Izvedba:

- Položaj navojnega zatiča za konusno grezenje svedra za vrtanje v polno je zamaknjen za 0,4 mm.
- Pri zatezanju povečan naležni  $\varnothing$  pritiska na naležno površino.
- To zagotavlja boljšo oporo, ki omogoča večje podajanje.
- Visoka točnost krožnega teka zaradi 3  $\mu$ m plano brušene naležne površine.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

### Uporaba:

**Za vpenjanje vseh svedrov za vrtanje v polno, standardiziranih v skladu z DIN 6595, del 1.**

### Primerno za:

Vsi svedri za vrtanje v polno s cilindričnim držalom po DIN 6595, 1 del.

### Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893.

## Tehnični opis

Previsna dolžina A	72 mm
Zunanji $\varnothing$ D	45 mm
Trn za rezkarje	PSC 63 kratko
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1

z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava