

**Garant**
**Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, oblika ADB, BT 30  
A = 100, Ø trna d1: 27mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303012 27
GTIN	4067263002673
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala prenapeta (miren tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min<sup>-1</sup>. Oblika ADB.  
S 4 izvrtinami za hladilne kanale.

**Obseg dobave:**

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

**Tehnični opis**

Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	27
Previsna dolžina A	100 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	27
Zunanji Ø D	50 mm
Trn za rezkarje	BT 30 A = 100
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave